

Zespół pokrywy VAVC-F12-SCC-50-TP

Numer produktu: 8084045

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna DN	50
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Medium	Para Płyn hydrauliczny na bazie oleju mineralnego Gazy obojętne Olej mineralny Woda Filtrowane sprężone powietrze, stopień filtracji 200 µm Ciecze neutralne
Informacja o medium	Media gazowe są dozwolone tylko w przypadku przepływu przez gniazdo zaworu.
Temperatura medium	-30 °C...200 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	1180 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Nierdzewna stal stopowa
Materiał uszczelki śruby	PTFE
Materiał uszczelnienia gniazda	PTFE, modyfikowany