


Manometr PAGN-26-10-G18S

Numer produktu: 8088985

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zakres wskazania	0 bar...10 bar
Wielkość nominalna, manometr	26
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Medium robocze	Gazy obojętne Ciecze neutralne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów bez tlenu
Ciśnienie robocze	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Współczynnik obciążenia zmiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	4
Stopień ochrony	IP43
Temperatura przechowywania	-5 °C...50 °C
Temperatura medium	-5 °C...50 °C
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	G1/8 z pierścieniem uszczelniającym
Materiały mające kontakt z medium	ABS Mosiądz
Materiał części z gwintem	ABS
Materiał obudowy	ABS
Materiał wziernika	PS
Kolor obudowy	czarny
Waga produktu	8 g
Skala	Skala podwójna bar (na zewnątrz) psi (wewnątrz)