


Zespół osiowy
EAMM-A-T42-60AB
Numer produktu: 8094949

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	43 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	3.2 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	9.5 Nm
Waga produktu	314 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	T42
Kod interfejsu, Motor IN	60AB
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS