


Mocowanie na szynę CAFM-X4-H

Numer produktu: 8095158

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	29 mm
Wysokość	4,2 mm
Długość	169 mm
Konstrukcja	Wersja X4 do szyny mocującej
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-40 °C...85 °C
Temperatura otoczenia	-40 °C...85 °C
Waga produktu	38 g
Typ mocowania	Latching
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty adaptera	nierdzewna stal stopowa