

Zespół równoległy
EAMM-U-45-V32-40RA-63
Numer produktu: 8095650

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	45
Odległość od środka do środka	63 mm
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. prędkość obrotowa	3600 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Masowy moment bezwładności	4.35 kgmm ²
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.05 Nm
Przenoszony moment obrotowy	1 Nm
Waga produktu	240 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	V32
Kod interfejsu, Motor IN	40RA
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS