

Filtr sieciowy CAMF-C6-F-C42-11A

Numer produktu: 8096894

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zabezpieczenie przeciwzwarcowe	nie
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	42 A
Zakres napięcia roboczego AC	0 V...520 V
Częstotliwość sieci	0 Hz...60 Hz
Napięcie izolacji	2650 V
Wymiary szer. x dł. x wys.	50 mm x 295 mm x 85 mm
Certyfikacja	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 °C...100 °C
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-25 °C...100 °C
Waga produktu	1400 g
Typ mocowania	Płyta montażowa, przykręcona
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Pozycja montażu	poziomo
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Zasilanie elektryczne
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Listwa zaciskowa
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Zacisk śrubowy
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	3
Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły	3
Przyłącze elektryczne 1, przekrój przewodu	10 mm²...16 mm²
Przyłącze elektryczne 2, funkcja	Zasilanie elektryczne
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza	Listwa zaciskowa
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Zacisk śrubowy
Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	3
Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły	3
Przyłącze elektryczne 2, przekrój przewodu	10 mm²...16 mm²