

Zestaw igieł dozujących VAVN-N-A1.6-06-30-V-V1-P10

Numer produktu: 8104296

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość opakowania	10
Średnica zewnętrzna igły dozującej	1.6 mm
Długość igły dozującej	30 mm
Szerokość nominalna igły dozującej	0.6 mm
Wersja igły dozującej	ze zwężeniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Przylącze mediów płynnych	Przylącze zaciskowe
Medium	Płynne media Media w postaci gazowej
Informacja o medium	Zwrócić uwagę na odporność materiałów wchodzących w kontakt z mediami maksymalna wielkość cząsteczek 5 µm
Ciśnienie robocze	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	5.6 l/min
Uwaga dotycząca normalnego przepływu nominalnego	Przy spadku ciśnienia 1 -> 0 bar (media gazowe)
Przepływ Kv	0.012 m³/h
Wskazówka dotycząca przepływu Kv	Do wody
Temperatura medium	5 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	5 °C...60 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	1.9 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał igły dozującej	nierdzewna stal stopowa
Numer materiału igły dozującej	1.4404
Materiały mające kontakt z medium	nierdzewna stal stopowa