


Płyta sterująca DADG-FM-F9-VDE2

Numer produktu: 8104802

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Nominalne ciśnienie robocze	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Punkt rosy min. 10°C poniżej temperatury otoczenia i medium Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Waga produktu	1340 g
Przylącze pneumatyczne	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	EPDM NBR
Materiał trzpienia gwintowanego	Nierdzewna stal stopowa
Materiał płyty	Stop aluminium, anodowany
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna