

Głowica widelkowa DARC-C4-U38-M

Numer produktu: 8106625

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	3/8-24 UNF-2A
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-25.6 °F...399 °F
Materiał głowicy widelkowej	Stal
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał trzpienia	Stal
Materiał bezpiecznika	Stal