

Złącze wtykowe-L NPQE-LH-R18-Q8-P10

Numer produktu: 8113034

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	4 mm
Rodzaj uszczelnienia wtyczka gwintowna	Pokrycie
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Kształt L Zasada Push Pull
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Przydatność do pomieszczeń czystych, mierzona zgodnie z ISO 14644-14	Klasa 4 wg ISO 14644-1
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Waga produktu	12.71 g
Typ mocowania	Śruba drążona z zewnętrznym sześciokątem
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny R1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Kolor pierścienia zwalniającego	niebieski
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany PBT
Materiał uszczelki gwintu	PTFE
Materiał pierścienia zwalniającego	Polioksymetylen
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementu trzymającego przewód	Stal nierdzewna