

Szczęki chwytaka DHAS-GG-B18-16-A1

Numer produktu: 8119108

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	16 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	do płytek do mikromiareczkowania
Odporność na drgania	Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 100 %
Temperatura otoczenia	0 °C...40 °C
Waga produktu	24.4 g
Typ mocowania	z gwintem wewnętrznym M3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał szczęk chwytaka	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał kołka walcowego	Stal sprężynowa