

Tulejka centrująca ZBH-5-M4

Numer produktu: 8119593

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	5
Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	10
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Produkt zgodny z wewnętrzną definicją produktu Festo do stosowania przy produkcji akumulatorów: Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Waga produktu	0.1 g
Typ mocowania	Przez otwór przelotowy dla śruby M4
Materiał tulejki	Nierdzewna stal stopowa