

Uchwyt CAFM-D4-W

Numer produktu: 8127358

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	216 mm
Wysokość	97 mm
Długość	345 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...40 °C
Waga produktu	749 g
Typ mocowania	przykręcane
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał kątownika mocującego	Stal powlekana proszkowo