

## Zespół kątowy EHAM-AK-L9-120-L9-90-ML

Numer produktu: 8128209

FESTO



### Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Wielkość                                   | 120                             |
| Pozycja montażu                            | po lewej                        |
| Konstrukcja                                | Wersja standardowa              |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 0 - Brak obciążenia korozyjnego |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                  |
| Temperatura otoczenia                      | -10 °C...80 °C                  |
| Waga produktu                              | 4120 g                          |
| Typ mocowania                              | z otworem przelotowym i śrubą   |
| Kod interfejsu, Basis                      | L9-120                          |
| Kod interfejsu, układ                      | L9-90                           |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS       |
| Materiał płyty adaptera                    | Aluminium anodowane             |
| Materiał śrub                              | Stal, niklowana                 |
| Materiał elementów centrujących            | Stal wysokostopowa              |