

Płyta sterująca DADG-FM-VDE1G14

Numer produktu: 8131548

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Maks. moment dokręcenia	23 Nm
Waga produktu	274.5 g
Typ mocowania	Montaż bezpośredni przy pomocy gwintu na pokrywie tylnej
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR nierdzewna stal stopowa
Materiał obudowy	Aluminium anodowane
Materiał śrub	Mosiądz, niklowany