

Redukcja NPFC-RS-G1-G12-MF

Numer produktu: 8142601

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Materiał złączki gwintowanej	Mosiądz, niklowany
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:--]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Znamionowy moment dokręcenia przyłącza pneumatycznego 1	62.5 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 20%
Waga produktu	134.79 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/2
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	PCW