

Zasilacz CACN-3A-7-5-G2

Numer produktu: 8149583

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	42 mm
Wysokość	130 mm
Długość	160 mm
Pozycja montażu	Swobodna konwekcja
Zasilanie pierwotne	1-fazowy
Prąd wejściowy	1,2 – 2,9 A
Znamionowe napięcie wyjściowe DC	48 V
Znamionowe wyjściowe natężenie prądu	5 A
Zakres napięcia wejściowego AC	100 V...240 V
Buforowanie przerw w zasilaniu	15 ms
Częstotliwość sieci	45 Hz...65 Hz
Certyfikacja	c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-40 °C...85 °C
Względna wilgotność powietrza	95%
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-25 °C...70 °C
Waga produktu	1120 g
Typ mocowania	Na szynie H
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS