


# Zasilacz CACN-11A-7-20-G2

Numer produktu: 8149585

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	96 mm
Wysokość	130 mm
Długość	179 mm
Pozycja montażu	Swobodna konwekcja
Zasilanie pierwotne	3-fazowe
Prąd wejściowy	1,7 – 2,1 A
Znamionowe napięcie wyjściowe DC	48 V
Znamionowe wyjściowe natężenie prądu	20 A
Zakres napięcia wejściowego AC	400 V...500 V
Buforowanie przerw w zasilaniu	25 ms
Częstotliwość sieci	45 Hz...65 Hz
Certyfikacja	c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-40 °C...85 °C
Względna wilgotność powietrza	95%
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-25 °C...70 °C
Waga produktu	2500 g
Typ mocowania	Na szynie H
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS