

Zespół przyłączeniowy DADG-AK-G8-25-10/20

Numer produktu: 8152397

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	25
Skok	10 mm...20 mm
Ciśnienie robocze	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Maks. moment dokręcenia	5 Nm
Tolerancja momentu dokręcenia	± 10%
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 1	3 Nm
Waga produktu	43.7 g
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Materiał adaptera	Żywica epoksydowa
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał śrub	Stal powlekana