

Amortyzator hydrauliczny DYEF-G8-S-M5-Y1

Numer produktu: 8159471

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	M5
Skok	1.5 mm
Amortyzacja	Elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron bez stałego, metalowego ogranicznika
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	0.8 m/s
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Długość amortyzacji	1.5 mm
Maks. moment dokręcenia	0.8 Nm
Maks. pobór energii na skok	0.05 J
Waga produktu	4.8 g
Typ mocowania	z tulejką gwintowaną
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa