

Amortyzator hydrauliczny DYEF-G8-M8-Y1F

Numer produktu: 8160237

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	M8
Skok	3.4 mm
Amortyzacja	Elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron, z metalowym stałym zderzakiem
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	0.8 m/s
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Długość amortyzacji	3.4 mm
Maks. moment dokręcenia	2 Nm
Maks. pobór energii na skok	0.04 J
Waga produktu	20.9 g
Typ mocowania	z tulejką gwintowaną
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa