

Sprzęgło elastyczne DARP-C7-U12-F

Numer produktu: 8161154

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	1/2-20 UNF-2B
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-5 °C...120 °C
Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita	23 °F...248 °F
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał tulei wtykowej	Stal, utleniona
Materiał obudowy	Stal, utleniona
Materiał podkładki sferoidalnej	Stal, utleniona
Materiał czopa kulistego	Stal, utleniona