

Manometr PAGN-40-0.4M-R18-1.6-CPA

Numer produktu: 8178623

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zakres wskazania	0 MPa...0.4 MPa
Spełnia normę	EN 837-1
Wielkość nominalna, manometr	40
Certyfikacja	CPA
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Medium robocze	Gazy obojętne Ciecze neutralne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów bez tlenu
Ciśnienie robocze	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar 0 psi...58 psi
Współczynnik obciążenia zmiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	1,6
Stopień ochrony	IP43
Temperatura przechowywania	-40 °C...70 °C
Temperatura medium	-20 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	R1/8
Materiały mające kontakt z medium	Mosiądz
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	ABS
Materiał wziernika	PS
Kolor obudowy	czarny
Waga produktu	60 g
Skala	Pojedyncza skala MPa (na zewnątrz)