

Wyłącznik zbliżeniowy SDBF-FES-1L-PU-K-9-N-LE

Numer produktu: 8182046

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	Konstrukcja blokowa
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Wielkość pomiarowa	Pozycja
Zasada pomiaru	magnetorezystancyjny
Temperatura otoczenia	-4 °F...176 °F
Wyjście dwustanowe	PNP
Funkcja elementu przełączającego	Normalnie otwarty
Czas załączenia	4 µs
Maks. prąd wyjściowy	500 mA
Maks. zdolność przełączania DC	12 W
Spadek napięcia	1 V
Zabezpieczenie przeciwzwarcowe	tak
Zakres napięcia roboczego DC	6 V...24 V
Ochrona przed zmianą polaryzacji	tak
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Kabel
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	otwarty koniec
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	3
Kierunek wyprowadzenia przyłącza	wzdłuż
Kolor powłoki kabla	szary
Materiał osłony kabla	PVC
Typ mocowania	z zespołem mocującym
Pozycja montażu	dowolny
Kolor obudowy	przezroczysty
Materiał obudowy	PA
Wskaźnik stanu przełączenia	Dioda LED
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	-4 °F...176 °F
Stopień ochrony	IP67 NEMA 4
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III