

# Cartridge NPQX-D-PC15-T516-P10

Numer produktu: 8184515

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                       | Standard                                                                              |
| Średnica nominalna                             | 6 mm                                                                                  |
| Głębokość wsunięcia przewodu                   | 15.2 mm                                                                               |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | O-ring                                                                                |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                                               |
| Konstrukcja                                    | kształt prosty<br>Zasada Push Pull                                                    |
| Wielkość opakowania                            | 10                                                                                    |
| Ciśnienie robocze                              | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                     |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                     |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gazy obojętne                        |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 3 - silne obciążenie korozyjne                                                        |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Temperatura otoczenia                          | -10 °C...60 °C                                                                        |
| Waga produktu                                  | 1.9 g                                                                                 |
| Typ mocowania                                  | Przy pomocy klamry mocującej                                                          |
| Przylącze pneumatyczne 1                       | Wkładka 15 mm                                                                         |
| Przylącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy zewn. 5/16"                                                    |
| Kolor pierścienia zwalniającego                | niebieski                                                                             |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |
| Materiał obudowy                               | Wzmocniony poliamid                                                                   |
| Materiał O-ring                                | HNBR                                                                                  |
| Materiał uszczelnienia przewodu                | HNBR                                                                                  |
| Materiał elementu trzymającego przewód         | Nierdzewna stal stopowa                                                               |