


Płyta adaptera VABA-C13-100-1-F90-G12-G14

Numer produktu: 8189576

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	180 240 300 360 480 700 720 900
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Adapter do napędu wahadłowego
Przylącze zaworu zgodne z normą	VDI/VDE 3845-1
Ciśnienie robocze	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejnym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura medium	-40 °C...80 °C
Temperatura otoczenia	-40 °C...80 °C
Waga produktu	2530 g
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu
Przylącze pneumatyczne	Konstrukcja płyty przyłączeniowej, Airing
Przylącze pneumatyczne 1	G1/2
Przylącze pneumatyczne 2	G1/4
Przylącze pneumatyczne 3	G1/2
Przylącze pneumatyczne 4	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium, anodowany na gładko (20 µm)
Materiał uszczelnień	EPDM NBR

Cechy	Wartość
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany na gładko (20 µm)
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna