

Separator VABD-XA-12-P2

Numer produktu: 8191737

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	12
Separacja strefy ciśnienia	Kanał 3 i 5
Wielkość opakowania	2
Ciśnienie robocze	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Praca na podciśnieniu	tak
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Waga produktu	0.5 g
Typ mocowania	ręcznie wciskany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	HNBR
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid