

Zaślepka
NEAU-AK-M8
Numer produktu: 8196625

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	10 mm
Wysokość	11 mm
Wielkość	M8x1
Konstrukcja	Zaślepka
Typ mocowania	przykręcane
Waga produktu	4.8 g
Wielkość opakowania	8
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowy	PBT
Pozycja montażu	dowolny
Względna wilgotność powietrza	0 - 90%
Próba ogniowa	UL94 V-0
Kolor	czarny