

**Przyssawka
OGVN-35-A-U**
Numer produktu: 8204827

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, przyssawka	9.5 mm
Średnica czaszy przyssawki	35 mm
Objętość czaszy przyssawki	4.4 cm ³
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Kształt przyssawki	okrągła przyssawka fałdowa, 1,5 fałdy
Ciśnienie robocze	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów, obniżone wartości Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura otoczenia	10 °C...45 °C
Waga produktu	5.1 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Kolor	niebieski/jasnoniebieski
Twardość w skali Shore'a	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	PUR