

# Szczęka chwytaka HAFH-B30-16-45-N

Numer produktu: 8207226

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Wielkość                                   | 16                                               |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                          |
| Konstrukcja                                | do chwytaka                                      |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne                 |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-strefa III                             |
| Temperatura otoczenia                      | -5 °C...50 °C                                    |
| Waga produktu                              | 42 g                                             |
| Typ mocowania                              | przykręcony do chwytaka                          |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                        |
| Materiał szczęk chwytaka                   | Stop aluminium do obróbki plastycznej, anodowany |
| Materiał pokrywy                           | Polioksymetylen                                  |
| Materiał płyty                             | Stop aluminium, anodowany                        |
| Materiał śrub                              | Stal, ocynkowana                                 |
| Materiał trzpienia centrującego            | Stal                                             |
| Materiał palców chwytaka                   | Stop aluminium, anodowany                        |