


Przyssawka OGVM-30X65-AV-N-G38F

Numer produktu: 8210277

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, przyssawka	7 mm
Min. promień przedmiotu	15 mm
Średnica nominalna	6 mm
Wielkość czaszy przyssawki	30 x 65 mm
Objętość czaszy przyssawki	11,5 cm ³
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Kształt przyssawki	owalna przyssawka fałdowa, 1,5 fałdy
Ciśnienie robocze	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1/A2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	66 N
Pionowa siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	104 N
Waga produktu	51 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	Gwint wewnętrzny G3/8
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	60 +/- 5
Materiał wtyczka gwintowna	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	NBR