

Panel operatorski CDSV-P20-A

Numer produktu: 8217573

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Maks. długość kabla	3 m
Elementy obsługowe	3 przyciski
Ochrona przed zmianą polaryzacji	do wszystkich przyłączy elektrycznych
Odporność na przeciążenie	występuje
Zakres napięcia roboczego DC	15 V...30 V
Pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym	Elektronika : ≤ 100 mA
Maks. pobór prądu	20 mA
Znak KC	KC-EMV
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów, obniżone wartości Cu/Zn/Ni (F1a)
Przydatność do pomieszczeń czystych, mierzona zgodnie z ISO 14644-14	Klasa 4 wg ISO 14644-1
Temperatura przechowywania	-20 °C...80 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 85%
Stopień ochrony	IP40 III
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Waga produktu	21 g
Pobór mocy elektrycznej	0.5 W
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Znamionowa wysokość użytkowa	≤ 2000 m NHN
Rodzaj wskazania	Podświetlany LCD
Wskaźnik gotowości do pracy	poprzez podświetlenie
Wskaźnik stanu	Dioda LED niebieska = stan normalny Czerwona dioda LED = usterka
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid