

Wkładka do filtra OAFC-A2-Q4-E-E

Numer produktu: 8224527

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Dokładność filtracji	40 µm
Wielkość opakowania	5
Medium robocze	Powietrze
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów zgodnie z wewnętrzną definicją Festo dla stopnia intensywności F1A z ograniczeniami dotyczącymi stosowania Cu/Zn/Ni
Waga produktu	0.37 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał filtra	PE