

Kątownik mocujący OAMM-A2-A-Q4

Numer produktu: 8228731

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów zgodnie z wewnętrzną definicją Festo dla stopnia intensywności F1A z ograniczeniami dotyczącymi stosowania Cu/Zn/Ni
Maks. moment dokręcenia	0.26 Nm
Waga produktu	1.36 g
Typ mocowania	Przez otwór przelotowy dla śruby M3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS