


**Zespół osiowy**  
**EAMM-A-S60-84AA**  
Numer produktu: 8234801

**FESTO**



**Karta danych**

| Cechy                              | Wartość                   |
|------------------------------------|---------------------------|
| Długość znamionowa                 | 75 mm                     |
| Pozycja montażu                    | dowolny                   |
| Maks. prędkość obrotowa            | 6000 1/min                |
| Zgodność z LABS                    | VDMA24364-B2-L            |
| Temperatura przechowywania         | -25 °C...60 °C            |
| Względna wilgotność powietrza      | 0 - 95 %                  |
| Stopień ochrony                    | IP40                      |
| Temperatura otoczenia              | -10 °C...60 °C            |
| Masowy moment bezwładności         | 34.8 kgmm <sup>2</sup>    |
| Przenoszony moment obrotowy        | 21 Nm                     |
| Waga produktu                      | 1090 g                    |
| Kod interfejsu, element wykonawczy | S60                       |
| Kod interfejsu, Motor IN           | 84AA                      |
| Informacja o materiałach           | Zgodność z dyrektywą RoHS |