

**Zespół równoległy**  
**EAMM-U-86-S60-80P-177**  
Numer produktu: 8234877

**FESTO**



**Karta danych**

| Cechy                                   | Wartość                   |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Wielkość                                | 86                        |
| Pozycja montażu                         | dowolny                   |
| Przełożenie przekładni                  | 1:1                       |
| Maks. prędkość obrotowa                 | 5000 1/min                |
| Zgodność z LABS                         | VDMA24364-strefa III      |
| Temperatura przechowywania              | -25 °C...60 °C            |
| Względna wilgotność powietrza           | 0 - 95 %                  |
| Stopień ochrony                         | IP40                      |
| Temperatura otoczenia                   | -10 °C...60 °C            |
| Masowy moment bezwładności              | 175 kgmm <sup>2</sup>     |
| Napędowy moment obrotowy bez obciążenia | 0.25 Nm                   |
| Przenoszony moment obrotowy             | 9.5 Nm                    |
| Waga produktu                           | 3010 g                    |
| Kod interfejsu, element wykonawczy      | S60                       |
| Kod interfejsu, Motor IN                | 80P<br>80PA               |
| Informacja o materiałach                | Zgodność z dyrektywą RoHS |