

Nypel podwójny E-G1/8-1/8NPT

Numer produktu: 9630

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	5.95 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 1	6 Nm
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 2	7 Nm
Znamionowy moment dokręcenia	10.55 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 20%
Waga produktu	9.1 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	1/8 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS