


Zawór szybkiego odpowietrzania SEU-1/4-NPT

Numer produktu: 9799

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Szybkie odpowietrzanie
Wybór funkcji dodatkowej	z tłumikiem hałasu
Przyłącze pneumatyczne 1	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	1/4 NPT
Typ mocowania	wkręcane
Normalny przepływ nominalny, odpowietrzenie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	1100 l/min
Przepływ normalny na odpowietrzeniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2300 l/min
Normalne nominalne natężenie przepływu, napowietrzanie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	960 l/min
Ciśnienie robocze	0.5 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	-20 °C...75 °C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Średnica nominalna	7 mm
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 °C...75 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	85 dB(A)
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS