

Siłownik okrągły DGS-25-50-PPV

Numer części: 9833

Produkt wycofywany z produkcji

z obustronnie nastawialną amortyzacją w położeniach końcowych

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2016. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	50 mm
Średnica tłoka	25 mm
Amortyzacja	PPV: regulowana amortyzacja pneumatyczna w położeniach końcowych
Sygnalizacja położenia	Bez
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	1 ... 12 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Długość amortyzacji	16 mm
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	247 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	295 N
Przyłącza pneumatyczne	G1/8