



# Válvula solenóide MFHE-3-1/2

Código da peça: 10421

FESTO

Válvula para pressurização progressiva, com acionamento manual auxiliar.  
Bobina eletromagnética e conector não inclusos no fornecimento.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio construtivo	Assento de válvula
Sentido do fluxo	não reversível
Princípio de vedação	não temperado
Função de ar de escape	não estrangulável
Tipo de retorno	mola mecânica
Tipo de pilotagem	direto
Função de válvula	3/2 vias, fechada, monoestável
Pressão de trabalho	2 ... 10 bar
Vazão nominal padrão	2.900 l/min
Tempo de comutação, desligado	76 ms
Tempo de comutação, ligado	28 ms
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Conexão pneumática 3	G1/2
Diâmetro nominal	12 mm