



# conector macho NECU-S-M8G4-C2

Código da peça: 1068198

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme norma	EN 61076-2-104
Frequência da conexão	100
Saída do cabo	Reto
Peso do produto	9,1 g
Conexão elétrica 1, design	redonda
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Conector
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	M8x1, codificação A conforme EN 61076-2-104
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	4
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	Bloqueio roscado com A/F9
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	Terminal de rosca
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 30 V
Faixa de tensão operacional c.a.	0 ... 30 V
Corrente a 40°C	4 A
Resistência da tensão de impacto	0,8 kV
Diâmetro do cabo	3,5 ... 5 mm
Seção transversal nominal do condutor	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Classe de proteção	IP67
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material do corpo	PA
Cor do corpo	preto
Material do bloqueio roscado	Latão niquelado
Material do contato elétrico	Latão, banhado a ouro