

inserto para ventosas OASI-20-E

Código da peça: 1072015

FESTO

deve ser substituído se houver impurezas.



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão de trabalho	0 ... 0,95 bar
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso do produto	0,6 g
Tipo de fixação	Plug-in
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do inserto da ventosa	PE
Compatível com pulso ejetor	$\leq 0,5$ bar
Posição de instalação	Munhão interno