

# garfo SGA-M12X1,25

Código da peça: 10767

FESTO

com rosca externa, para fixação oscilante.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	M12x1,25
Desvio radial +/-	5 mm
Compensação angular +/-	120 deg
Posição de instalação	Nos dois lados
Conexão roscada	Rosca externa M12x1,25
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	222 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do pino de montagem	Aço galvanizado
Material da articulação esférica da haste	Aço galvanizado
Material da trava	Aço para molas, galvanizado