


# Amortecedor de impacto YSR-20-25

Código da peça: 10869

FESTO

ajustável, recarregável



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	20
Curso	25 mm
Amortecimento	regulável Curva característica acentuada
Posição de instalação	Nos dois lados
Detecção de posição	Sem
Velocidade máxima de impacto	3 m/s
Tempo de reposição, curto	0,4 s
Tempo de reposição, longo	1 s
Modo de operação	de simples ação no avanço
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Curso de amortecimento	25 mm
Carga máxima do batente	2.500 N
Consumo máximo de energia por curso	62,5 J
Consumo máximo de energia por hora	180.000 J
Energia residual máxima	0,32 J
Força de reposição	25 N
Peso do produto	420 g
Tipo de fixação	com contraporca
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	Aço galvanizado
Informação sobre material, haste	Aço alta liga