


Adaptador para sensor de proximidade SRBF-CA5-YR90-MW-22A-C2M20

Código da peça: 1152497

FESTO

com suporte para montagem em atuadores com furação 130x30 mm e altura do eixo de 30 mm.



Ficha técnica

Característica	Valor
Design	angular
Com base na norma padrão	EN 60947-5-1 ISO 5211
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Princípio de medição	mecânico / elétrico Para sensor de proximidade
Temperatura ambiente	-25 ... 80 °C
Função do elemento de comutação	Conversor
Potência máxima comutável	1.770 VA
Potência máxima comutável c.c.	36 W
Faixa de tensão operacional c.a.	0 ... 250 V
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 24 V
Seção transversal nominal do condutor	0,5 ... 1,5 mm ²
Tipo de fixação	flange conforme ISO 5211 com acessórios
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	710 g
Informação sobre material, corpo	Injetados de alumínio pintado
Informação sobre material, acessórios inclusos no fornecimento	Aço alta liga Aço alta liga, inoxidável
Faixa de ajuste indicação de ângulos	0 ... 90 deg
Classe de proteção	IP67
Tensão de isolamento	250 V
Resistência da tensão de impacto	4 kV
Classe de resistência à corrosão KBK	0
Grau de contaminação	3