

amortecedor de impacto

DYEF-S-M4-Y1

Código da peça: 1152500

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensões | M4 |
| Curso | 0,9 mm |
| Amortecimento | Amortecimento elástico |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Detecção de posição | Sem |
| Velocidade máxima de impacto | 0,8 m/s |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Curso de amortecimento | 0,9 mm |
| Consumo máximo de energia por curso | 0,015 J |
| Peso do produto | 1,1 g |
| Tipo de fixação | com contraporca |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material das vedações | NBR |
| Material do corpo | Aço alta liga |