



Válvula solenóide JMVH-5-1/8-S-B-VI

Código da peça: 116004

FESTO

com bobinas solenóide e acionamento auxiliar manual, sem conectores fêmea.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/2 vias, biestável
Tipo de acionamento	elétrico
Vazão nominal padrão	1.000 l/min
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Princípio construtivo	Válvula de carretel
Classe de proteção	IP65
Dímetro nominal	8 mm
Dimensão da grade	27 mm
Princípio de vedação	não temperado
Acionamento auxiliar manual	sim
Tipo de pilotagem	servopilotado
Sentido do fluxo	reversível
Pressão de acionamento	2 ... 10 bar
Tempo de comutação, reversão	22 ms
Dados característicos da bobina	24V DC
Meio operacional	Lubrificado a vácuo Ar comprimido filtrado, não lubrificado, grau de filtração 5 µm Ar comprimido filtrado, lubrificado, grau de filtração 5 µm Não lubrificado a vácuo
Temperatura do meio	-5 ... 50 °C
Meio de pilotagem	Ar comprimido filtrado, não lubrificado, grau de filtração 5 µm Ar comprimido filtrado, lubrificado, grau de filtração 5 µm
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão de pilotagem 12	G1/8
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 11	G1/8
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS