


válvula de retenção H-3/4-B

Código da peça: 11692

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de retenção
Conexão pneumática 1	G3/4
Conexão pneumática 2	G3/4
Tipo de fixação	aparafusável
Pressão de operação Mpa	0,04 ... 1,2 MPa
Pressão de trabalho	0,4 ... 12 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material do corpo	Liga de alumínio anodizado
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Posição de instalação	Nos dois lados
Vazão nominal normal 1 -> 2 de 6 a 5 bar	5.900 l/min
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Meio de pilotagem	LX1
Torque máximo	60 Nm
Peso do produto	101 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR