



Válvula solenóide MVH-5-1/4-L-B-VI

Código da peça: 117427

FESTO

com bobina magnética e acionamento auxiliar manual, sem conector



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/2 vias, monoestável
Pressão de trabalho	3 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, grau de filtração 40 µm, lubrificado ou não
Conexão de pilotagem 12	G1/4
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 11	G1/4
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS