

# silenciador AMTE-M-LH-G12

Código da peça: 1205863

★ Linha de produtos básicos

Adequado para redução de ruído nas conexões de escape de sistemas pneumáticos.

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	10
Pressão de operação Mpa	0 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Vazão em relação à atmosfera	10.500 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...] ]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de pressão acústica	88 dB(A)
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso do produto	43 g
Conexão pneumática	G1/2
Material do inserto do silenciador	bronze
Material do bujão roscado	Latão
Observações sobre material	Conforme RoHS